



3) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい
 2) 浴槽にφ50穴を一箇所あけて下さい
 注記 1) 浴槽厚さは0~15mm対応です

| カタログ品番 | 社内品番 | 樹脂管 適用 | L | φD | φd |
|---------|----------|--|----|----|------|
| JS1-S10 | THS1-S10 | 10A 架橋ポリエチレン管(M種 PN15 XM) 水道用架橋ポリエチレン管(M種 XM) ポリブテン管(J種) | 31 | 13 | (7) |
| JS1-S13 | THS1-S13 | 13A 架橋ポリエチレン管(M種 PN15 XM) 水道用架橋ポリエチレン管(M種 XM) ポリブテン管(J種) | 36 | 17 | (10) |

| 部番 | 部品名称 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|-----------|------|----|----|
| 22 | シール | | 2 | |
| 21 | 挿入ゲージキャップ | PP | 2 | |
| 20 | Oリング | EPDM | 2 | |
| 19 | 挿入ガイド | POM | 2 | |
| 18 | Oリング押さえ | POM | 2 | |
| 17 | ロックリング押さえ | POM | 2 | |
| 16 | ロックリング | SUS | 2 | |
| 15 | 割リング | PPS | 2 | |
| 14 | キャップ | PPS | 2 | |
| 13 | S型 本体 | PPS | 1 | |
| 12 | 本体パッキン | EPDM | 1 | |
| 11 | 平パッキン | EPDM | 1 | |
| 10 | 平シート | PE | 1 | |
| 9 | 本体締付おねじ | PPS | 1 | |
| 8 | Oリング | EPDM | 1 | |
| 7 | 位置合わせ用シール | | 1 | |
| 6 | フィルターカバー | SUS | 1 | |
| 5 | 仕切パッキン | EPDM | 1 | |
| 4 | ビス | SUS | 4 | |
| 3 | 弁 | POM | 2 | |
| 2 | 仕切板 カバー | POM | 2 | |
| 1 | 仕切板 本体 | POM | 1 | |

| | | | | | |
|-----------|------|-----|-------------|--------|----|
| 製品図面 | 第三角法 | 品名 | JS1型 無極性循環口 | カタログ品番 | 左記 |
| ONDA 株式会社 | | 品名 | S型 WLJP | 社内品番 | 左記 |
| | | 製品名 | オンダ製作所 | | |

製品の改良及び諸般の事情により品番、仕様、寸法など変更、製造中止を予告なく行うことがあります。